



SCHEDA TECNICO LOGISTICA

Cod. Sch. S-P4/2-1

Data Sch. 02/2009

Rev. Scheda 0

Documento n°	Data redazione	N° rev.	Redatto da	Approvato da	Archiviato da	Pagina
73/19	06.08.2019	0	ADVE	DG	ADVE	1 di 1

CANDEGGINA Densoattiva Lt 2,000 CASA BELLA SELEX



DESCRIZIONE PRODOTTO

Tipo confezione	:	Flacone in HDPE colore bianco
Tappo	:	Salva Bimbo in PP colore blu
Codice articolo	:	900305SEL011
Codice EAN prodotto	:	8003100919748
Contenuto netto prodotto	:	Lt 2,000 (+/- 5%)
Peso lordo prodotto	:	kg 2,050 (+/- 5%)
Dimensione prodotto	:	H x L x P in cm : 28,8 x 9,4 x 11

DESTINAZIONE D'USO

Coadiuvante nel lavaggio di tessuti come sbiancante e per le pulizie della casa come igienizzante.

MODALITA' D'USO

Consigli per un utilizzo sicuro: Non versare direttamente sulle macchie o sui tessuti. Non adatta per lana, seta e capi colorati, Non utilizzare pura sui metalli. Non esporre a fonti di calore né alla luce diretta del sole. Non travasare.

In lavatrice

Versare la candeggina nell'apposito scomparto fino al livello indicato. Per macchie difficili o lavatrice senza scomparto dedicato, versare 2 bicchieri (200 ml) nello scomparto del prelavaggio mentre scorre l'acqua.

A mano

Versare 1 bicchiere in 10 litri di acqua prima di immergere i capi. Lasciare in ammollo per 20/30 minuti senza aggiungere detersivo. Risciacquare e lavare poi con l'abituale detersivo.

Igiene della casa

Utilizzo diluito: versare 2 bicchieri in 5 litri d'acqua. Non occorre risciacquare.

Utilizzo puro: per WC e igiene profonda. Risciacquare accuratamente.

SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATOCERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ

NEW FADOR S.r.l.

Sede legale: Via Brescia 16 - 25018 Montichiari (BS) - Casella Postale 120

Sede operativa: Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961243 - Fax. 030 962500

Codice Fiscale 01600910176 - Partita IVA 00641350988 - www.newfador.it

info@newfador.it - amministrazione@pec.newfador.it - Codice SDI SUBM70N